


## Príklady zostáv DDS US KARAT s kódovou voľbou

Do zostavy elektrického vrátnika DDS US KARAT je možné pridať jeden alebo viac popisných modulov s podsvietením pre zverejnenie účastníckych mien a čísel. Dostupné sú dva typy popisných modulov v dizajne KARAT, ktoré poskytujú možnosť vzájomného prepojenia a podsvietenia. Vhodnosť výberu rámu závisí od umiestnenia celej zostavy, veľkosti menného zoznamu ako aj priestoru, ktorý je určený pre montáž elektrického vrátnika.



- Montáž** vertikálna alebo horizontálna
- so škatuľou pod omietku bez striešky
  - so škatuľou pod omietku so strieškou
  - s doskou striešky nad omietku
  - so strieškou nad omietku

## TLAČIDLOVÉ TABLÁ DDS S KÓDOVOU VOĽBOU US KARAT



	Modul EVO <b>4FN23097</b>	Modul KZ s podsvitom <b>4FN23091/P</b>	Modul popisný <b>4FN23092</b>	Modul popisný 4B <b>4FN23109</b>	Modul čítačky RFID <b>0042009005 BES</b>	Rám 2 x modul <b>4FF12712</b>	Rám 3 x modul <b>4FF12713</b>	Rám 2 x 2 moduly <b>4FF12714</b>	Rám pre modul 4B <b>4FF12715</b>	Rám 2 x 3B pre modul 4B <b>4FF12717</b>	Škatuľa 2B <b>4FA24956</b>	Škatuľa 3B <b>4FA24957</b>	Dištančná spona <b>4FA69700</b>	Strieška HNO 3 x rám <b>4FF69263</b>	Strieška VPO 2 x 2 rám <b>4FA69024</b>	Doska striešky nad omiet. <b>4FF09086</b>
❶ Elektrický vrátnik DDS US KARAT pod omietku	1 x	1 x				1 x					1 x					
❷ Elektrický vrátnik DDS US KARAT s popisným modulom, strieška horizontálna nad omietku (HNO)	1 x	1 x	1 x				1 x							1 x		
❸ Elektrický vrátnik DDS US KARAT s bezkontaktnou čítačkou BES, strieška vertikálna pod omietku (VPO), 2x2rám	1 x	1 x	1 x		1 x			1 x			2 x				1 x	
❹ Elektrický vrátnik DDS US KARAT s popisným modulom 4B, s doskou nad omietku (NO) 2x3B	1 x	1 x		1 x						1 x						1 x
❺ Elektrický vrátnik DDS US KARAT s dvomi popisnými modulmi 4B, s montážnou škatuľou (PO)	1 x	1 x		2 x					1 x	1 x	2 x	2 x	2 x			



**Montážne striešky, rámy a škatule pre zostavenie elektrického audiovrátnika / tlačidlového tabla sú uvedené na strane 23.**